

Wytyczne montażowe i specyfikacja urządzeń

1. UWAGI DO ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ SANITARNYCH W POMIESZCZENIU:

W obrębie urządzeń należy zachować odpowiednie powierzchnie do poruszania się osoby na wózku. Przy misce sedesowej uwzględnić tzw. powierzchnię transferową, czyli przestrzeń umożliwiającą przesiadanie się z wózka na sedes. Wymagane jest zapewnienie tej powierzchni przynajmniej z jednej strony miski. Odległość między miską sedesową a umywalką musi wynosić nie mniej niż 90 cm. Ponadto w obrębie umywalki należy zapewnić wolną od urządzeń i sprzętów powierzchnię o wymiarze nie mniejszym niż 90x120 cm. Konieczne jest uwzględnienie tego wymogu przy montażu np. suszarki.

2. WYMAGANE WYMIARY MONTAŻU URZĄDZEŃ SANITARNYCH I INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ŁAZIENKI:

- Miska sedesowa powinna znajdować się na wysokości 46-48 cm i być oddalona od ściany min. 45 cm. Zaleca się, umieszczać miskę na górnym poziomie tj. 48 cm nad posadzką.
- Po obu stronach miski sedesowej powinny być zamocowane poręcze o długości 75-90. Powinny one wystawać poza krawędź miski sedesowej o 10-15 cm. Min. jedna z nich powinna być uchylna (od strony pow. transferowej). Poręcze powinny być zamocowane 28 cm ponad krawędzią miski sedesowej (tj. na poziomie 74-76 cm nad posadzką). Wymagane jest zachowanie rozstawu między uchwytami o szerokości 70 cm (w odległości 35 cm od osi urządzenia).
- Górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 80-85 cm od posadzki, dolna krawędź 60-70 cm od posadzki.
- Przy umywalce powinny być instalowane dwie poręcze podnoszone. Powinny one być mocowane na wysokości równej górnej krawędzi umywalki. Rozstaw między poręczami powinien wynosić 80 cm (w odległości 40 cm od osi urządzenia).
- Dozownik mydła, suszarka/ręczniki powinny być zlokalizowane jak najbliżej umywalki na wysokości 80-110 cm od poziomu posadzki.
- Lustro powinno być zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki.

3. PRZYKŁADOWE SPRZĘTY

- MISAK SEDESOWA – dł. 70 cm



- UMYWALKA - SZEROKOŚĆ 55 / 60 cm



- UCHWYT POZIOMY SKŁADANY MONTOWANY PRZY MISCE SEDESOWEJ – 80 / 85 cm



- **UCHWYT POZIOMY SKŁADANY MONTOWANY PRZY UMYWALCE – 60 / 70 cm**



- **UCHWYT STAŁY MONTOWANY PRZY UMYWALCE – 60 / 70 cm**



- **BATERIA UMYWALKOWA**

wydłużona dźwignia i wydłużona wylewka

